



Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ: M20



Bestelldaten

Bestellnummer	216660 M20
GTIN	4047109013179
Artikelklasse	24D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Wendeplatte Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	42-010 / 110
Mindest- \varnothing d_{\min}	21 mm
maximale Senktiefe l	25 mm
Senk- \varnothing D_1 H13	33 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M20
Schaft- \varnothing D_s h6	25 mm
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	WOEX
Anzahl Wendeschneidplatten	2
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Senker

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP3

239653 15IP3