



Eckfräser 90° MFWN, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 200/16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225615 200/16
GTIN	4960664647798
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.

Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit. Ohne Innenkühlung.

Innenkühlung: ja

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 8 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 63 mm

Aufnahmebohrungs-Ø: 60 mm

passende Wendeschneidplatte: WNMU 0806..

Wendeplattenschraube: 229701 (T15; 3,5 Nm)

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	8 mm
Schneiden-Ø D_c	200 mm
passende Wendeschneidplatte	WNMU 0806..

Wendeplattenschraube	229701 (T15; 3,5 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	63 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Anzahl Schneiden Z	16
Serie	Eckfräser
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	229701
---------------	--------