

**KOMET Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 24-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	216850 24-010
GTIN	2050001102584
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.
ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304
Eckenradius: 0,4 mm

Technische Beschreibung

Bezeichnung	24-010
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	BK8425
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		