



**Fräs-Wendeschneidplatte LOMU...08ER-GM, für Eckfräser, PR1510,
Wendeplattengröße: 15**



Bestelldaten

Bestellnummer	225240 15
GTIN	4960664648818
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden – durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 10° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e=0,3 \times D$.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,06 - 0,25 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: LOMU150508-ER-GM

Typ: GG

Eckenradius: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Typ	GG
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOMU150508-ER-GM
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	PR1510
Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,06 - 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		