

Garant
Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 17,5mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 217160 17,5 |
| GTIN | 4045197552525 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung
Norm:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Hinweis:

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß $\varnothing d_{\min}$ (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Auskräglänge L_1 | 40 mm |
| Schaft-Ø D_s h6 | 16 mm |
| Senk-Ø D | 17,5 mm |
| Mindest-Ø d_{\min} | 6,5 mm |
| Wendeplattenschraube | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| passende Wendeschneidplatte | 260142 |
| Gesamtlänge L_{ges} | 96 mm |
| Schaftausführung | Weldonschaft |
| Innenkühlung | ja |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |

| | |
|------------|----------|
| Senkwinkel | 180 Grad |
| Produktart | Senker |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m | 211750 1,2 |
| Spannschraube Typ 1 | 219795 1 |