



Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225615 100/7
GTIN	4960664647699
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.

Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	8 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Schneiden-Ø D_c	100 mm
Wendeplattenschraube	229700 (T15; 4,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	WNMU 0806..
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Anzahl Schneiden Z	7

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229700
---------------	--------