

Garant

**Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO., verstellbar,
Schaft-Ø Ds h6: 25mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	216620 25
GTIN	4045197133526
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Ruhiger Lauf durch **stabile Konstruktion.**

Verwendung:

Entgraten von Kanten, Rund- und Langlöchern und zum Senken. Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

Für Winkel von 10° – 80° stufenlos einstellbar.

Hinweis:

Toleranz der Skala $\pm 2,5^\circ$. **Zur exakten Gradzahl-Einstellung benutzen Sie bitte ein Voreinstellgerät.** GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Klemmschraube für Kassette	219946
Schaft-Ø D, h6	25 mm
Kassette	219958
Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770	32-050
passende Wendeschneidplatte	TO.. 1604
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Auskraglänge L ₁	30 mm
Anzahl Schneiden Z	1

Gesamtlänge L_{ges}	95 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Verstellbereich Anfaswinkel	10-80 Grad
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

Spannschraube	219844
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Spannschraube	219946
Ersatzkassette für Fräsenker	219958
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP