

**Garant**
**Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 23mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217160 23
GTIN	4045197552587
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Hinweis:**

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß  $\varnothing d_{\min}$  (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Senk-Ø D	23 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	41 mm
Mindest-Ø d <sub>min</sub>	12 mm
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	260142
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	112 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard

Senkwinkel	180 Grad
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	219795 1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2