

**Garant**
**Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 24mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217160 24
GTIN	4045197552594
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Hinweis:**

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß  $\varnothing d_{\min}$  (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Mindest- $\varnothing d_{\min}$	13 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M14
Senk- $\varnothing D$	24 mm
Auskraglänge $L_1$	41 mm
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	260142
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	115 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja

Werkzeugaustausch	PowerCard
Senkwinkel	180 Grad
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Spannschraube Typ 1	219795 1