

**Garant****Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 34mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217160 34
GTIN	4045197552693
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Hinweis:**

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß  $\varnothing d_{\min}$  (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Mindest- $\varnothing d_{\min}$	16 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Auskraglänge $L_1$	60 mm
Senk- $\varnothing D$	34 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	260150
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	140 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard

Senkwinkel	180 Grad
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Spannschraube	219844
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0