

Garant
Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 20mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 217160 20 |
| GTIN | 4045197552556 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung
Norm:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Hinweis:

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß $\varnothing d_{\min}$ (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Wendeplattenschraube | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Schaft-Ø D_s h6 | 16 mm |
| Auskraglänge L_1 | 41 mm |
| Mindest-Ø d_{\min} | 9 mm |
| Senk-Ø D | 20 mm |
| für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M12 |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| passende Wendeschneidplatte | 260142 |
| Gesamtlänge L_{ges} | 102 mm |
| Schaftausführung | Weldonschaft |
| Innenkühlung | ja |

| | |
|-------------------|-----------|
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Senkwinkel | 180 Grad |
| Produktart | Senker |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Spannschraube Typ 1 | 219795 1 |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m | 211750 1,2 |