

**Garant****Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217160 30
GTIN	4045197552655
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Hinweis:**

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß  $\varnothing d_{\min}$  (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Senk-Ø D	30 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M18
Mindest-Ø d <sub>min</sub>	13 mm
Ausraglänge L <sub>1</sub>	55 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	260150
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	134 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja

Werkzeugaustausch	PowerCard
Senkwinkel	180 Grad
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Spannschraube	219844
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0