

Garant**Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217180 18
GTIN	4045197196903
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:****Mit einer Schneide (z = 1).** Ohne Innenkühlung.**Hinweis:**Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.**Technische Beschreibung**

Senk-Ø D	18 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Auskraglänge L ₁	62 mm
Mindest-Ø d _{min}	10,5 mm
Bund-Ø D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Schaft-Ø D ₅ h6	20 mm
L ₂	47 mm
Schaftausführung	Whistle Notch
Programmiermaß e	4,05 mm
passende Wendeschneidplatte	260142

Gesamtlänge L	112 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Spannschraube Typ 1	219795 1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2