

Garant
Zirkularfräser, Stahl, Typ: 12

Bestelldaten

Bestellnummer	217250 12
GTIN	4045197542663
Artikelklasse	21Q

Beschreibung
Hinweis:

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: P12

kleinster Bohr-Ø D: 12 mm

Innen-Ø d₁: 7 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 2,25 mm

Auskraglänge L₁: 22 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 69,5 mm

Technische Beschreibung

Schaftausführung	Weldon
kleinster Bohr-Ø D	9,6 - 11,7 mm
Gesamtlänge L _{ges}	69,5 mm
Innen-Ø d ₁	7 mm
Auskraglänge L ₁	22 mm
maximale Schnitttiefe S _{max}	2,35 mm
Spannschrauben-Set	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Schaft-Ø D _s h6	12 mm
für Platten-Typ	P12

Innenkühlung	ja
Gewindetiefe	20 mm
Material Fräser	Stahl
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219818
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219832