

Garant
Zirkularfräser, Hartmetall, Typ: 18L

Bestelldaten

Bestellnummer	217252 18L
GTIN	4045197216533
Artikelklasse	21Q

Beschreibung
Hinweis:

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: P16

kleinster Bohr-Ø D: 18 mm

Innen-Ø d₁: 12 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 2,7 mm

Auskraglänge L₁: 37,4 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 86,5 mm

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe S _{max}	5 mm
Schaft-Ø D _s h6	12 mm
Innen-Ø d ₁	12 mm
kleinster Bohr-Ø D	14 - 22 mm
Gesamtlänge L _{ges}	86,5 mm
Auskraglänge L ₁	37,4 mm
Schaftausführung	zylindrisch
Spannschrauben-Set	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Schaft	DIN 6535 HA
für Platten-Typ	P16
Innenkühlung	ja
Gewindetiefe	35,4 mm
Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219818
-------------------------------------	--------