

Garant**Zirkularfräser, Stahl, Typ: 18****Bestelldaten**

Bestellnummer	217250 18
GTIN	4045197571908
Artikelklasse	21Q

Beschreibung**Hinweis:**

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: P16

kleinster Bohr-Ø D: 18 mm

Innen-Ø d₁: 9 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 4 mm

Auskraglänge L₁: 25 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 71,5 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	25 mm
maximale Schnitttiefe S _{max}	6,5 mm
Schaft-Ø D _s h6	12 mm
Innen-Ø d ₁	9 mm
Spannschrauben-Set	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Schaftausführung	Weldon
kleinster Bohr-Ø D	14 - 22 mm
Gesamtlänge L _{ges}	71,5 mm
für Platten-Typ	P16

Innenkühlung	ja
Gewindetiefe	20,9 mm
Material Fräser	Stahl
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219818
-------------------------------------	--------