

Garant
Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	217180 30
GTIN	4045197196941
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:
Mit einer Schneide (z = 1).
Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Senk-Ø D	30 mm
L ₂	77 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
L ₃	65 mm
Programmiermaß e	6,05 mm
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
Auskräglänge L ₁	92 mm
Bund-Ø D ₁	25 mm
Schaftausführung	Whistle Notch
Mindest-Ø d _{min}	19 mm
passende Wendeschneidplatte	260142

Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	142 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Spannschraube Typ 1	219795 1