

Garant
Zirkularfräser, Hartmetall, Typ: 27L

Bestelldaten

Bestellnummer	217252 27L
GTIN	4045197216557
Artikelklasse	21Q

Beschreibung
Hinweis:

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: P26

kleinster Bohr-Ø D: 27 mm

Innen-Ø d₁: 15,5 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 5,7 mm

Auskraglänge L₁: 25 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 109,6 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	109,6 mm
Schaft-Ø D _s h6	16 mm
Spannschrauben-Set	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Innen-Ø d ₁	15,5 mm
Schaftausführung	zylindrisch
kleinster Bohr-Ø D	22 - 37 mm
maximale Schnitttiefe S _{max}	10,75 mm
Auskraglänge L ₁	25 mm

Schaft	DIN 6535 HA
für Platten-Typ	P26
Innenkühlung	ja
Gewindetiefe	21,5 mm
Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219819
-------------------------------------	--------