

**Garant**
**Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 41mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217160 41
GTIN	4045197552761
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Hinweis:**

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß  $\varnothing d_{\min}$  (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Senk-Ø D	41 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Auskraglänge L <sub>1</sub>	60 mm
Mindest-Ø d <sub>min</sub>	23 mm
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	260150
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	140 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard

Senkwinkel	180 Grad
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Spannschraube	219844
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP