

Garant**Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 48mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217180 48
GTIN	4045197281319
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:****Mit einer Schneide (z = 1).****Hinweis:**

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Senk-Ø D	48 mm
Schaftausführung	Whistle Notch
L ₃	135 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Auskräglänge L ₁	163 mm
L ₂	143 mm
Programmiermaß e	8,05 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Mindest-Ø d _{min}	33 mm
Bund-Ø D ₁	40 mm
passende Wendeschneidplatte	260150

Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	223 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Spannschraube	219844