

Garant**Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 24mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217180 24
GTIN	4045197196927
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:****Mit einer Schneide (z = 1).****Hinweis:**

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Senk-Ø D	24 mm
Programmiermaß e	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Schaftausführung	Whistle Notch
Mindest-Ø d _{min}	15 mm
Bund-Ø D ₁	25 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Auskraglänge L ₁	72 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
passende Wendeschneidplatte	260142

Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	122 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Spannschraube Typ 1	219795 1
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP