

**Garant**
**Zirkularfräser, Stahl, Typ: 27**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 217250 27     |
| GTIN          | 4045197216519 |
| Artikelklasse | 21Q           |

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: P26

kleinster Bohr-Ø D: 27 mm

Innen-Ø d<sub>1</sub>: 13,6 mm

maximale Schnitttiefe S<sub>max</sub>: 6,8 mm

Auskraglänge L<sub>1</sub>: 35 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 84,2 mm

**Technische Beschreibung**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| maximale Schnitttiefe S <sub>max</sub> | 11,5 mm               |
| Gesamtlänge L <sub>ges</sub>           | 84,2 mm               |
| Auskraglänge L <sub>1</sub>            | 35 mm                 |
| Schaftausführung                       | Weldon                |
| kleinster Bohr-Ø D                     | 22 - 37 mm            |
| Innen-Ø d <sub>1</sub>                 | 13,6 mm               |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6             | 16 mm                 |
| Spannschrauben-Set                     | 219819 (20IP; 5,7 Nm) |
| für Platten-Typ                        | P26                   |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Innenkühlung      | ja             |
| Gewindetiefe      | 30,4 mm        |
| Material Fräser   | Stahl          |
| Werkzeugaustausch | PowerCard      |
| Produktart        | Zirkularfräser |

---

## Zubehör

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig | 219819 |
|-------------------------------------|--------|