

Garant**Zirkularfräser, mit Gewinde Stahl, Typ: 12/M5****Bestelldaten**

Bestellnummer	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Artikelklasse	21Q

Beschreibung**Hinweis:**

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

kleinster Bohr-Ø D: 12 mm

Gewindegröße M: M5 mm

für Platten-Typ: P12

Innen-Ø d₁: 9,5 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 1,1 mm

Auskraglänge L₁: 10 mm

Technische Beschreibung

Innen-Ø d ₁	9,5 mm
Spannschrauben-Set	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	13,5 mm
kleinster Bohr-Ø D	9,6 - 11,7 mm
Gewindegröße M	M5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde

Auskräglänge L_1	10 mm
maximale Schnitttiefe S_{\max}	1,1 mm
für Platten-Typ	P12
Bohr-Ø	16 mm
Gewindetiefe	10 mm
Innenkühlung	ja
Material Fräser	mit Gewinde Stahl
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219832
-------------------------------------	--------