

Garant
Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 36mm

Bestelldaten

Bestellnummer	217180 36
GTIN	4045197281258
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:
Mit einer Schneide (z = 1).
Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Programmiermaß e	7,05 mm
Schaftausführung	Whistle Notch
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Auskraglänge L ₁	113 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Mindest-Ø d _{min}	23 mm
L ₂	93 mm
L ₃	85 mm
Senk-Ø D	36 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Bund-Ø D ₁	40 mm
passende Wendeschneidplatte	260150

Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	173 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

Spannschraube	219844
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP