

**Garant**
**Zirkularfräser, Hartmetall, Typ: 18**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217252 18
GTIN	4045197216526
Artikelklasse	21Q

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: P16

kleinster Bohr-Ø D: 18 mm

Innen-Ø d<sub>1</sub>: 9 mm

maximale Schnitttiefe S<sub>max</sub>: 4 mm

Auskraglänge L<sub>1</sub>: 25 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 71,5 mm

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe S <sub>max</sub>	6,5 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	71,5 mm
Schaftausführung	Weldon
Innen-Ø d <sub>1</sub>	9 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	25 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	12 mm
Spannschrauben-Set	219818 (8IP; 3,8 Nm)
kleinster Bohr-Ø D	14 - 22 mm

Schaft	DIN 6535 HB
für Platten-Typ	P16
Innenkühlung	ja
Gewindetiefe	21 mm
Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219818
-------------------------------------	--------