

**Garant****Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217180 40
GTIN	4045197281272
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:****Mit einer Schneide (z = 1).****Hinweis:**

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	1
L <sub>2</sub>	103 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Mindest-Ø d <sub>min</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	123 mm
Schaftausführung	Whistle Notch
Bund-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Programmiermaß e	8,05 mm
Senk-Ø D	40 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
passende Wendeschneidplatte	260150

Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	183 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

## Zubehör

Spannschraube	219844
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP