

Garant

**Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 250/16mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	214200 250/16
GTIN	4045197549877
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden. Technisch bedingt **ohne Innenkühlung**.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{max}	263 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Schneiden-Ø D_c	250 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm

Anzahl Schneiden Z	16
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219800