



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 10/1mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 10/1
GTIN	4960664462735
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Auskraglänge L_1	17 mm
Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
Wendeplattenschraube	229706 (T6; 0,45 Nm)
Schaft-Ø D_s h6	10 mm
Schneiden-Ø D_c	10 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Ramplinglänge L für α_{max}	6 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	18 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	17 mm
Ramplingwinkel α_{max}	1,91 Grad
Ø D_3	7 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229706
---------------	--------