



## Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227100 20/5
GTIN	4960664462834
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	110 mm
Auskraglänge $L_1$	20 mm
Schneiden-Ø $D_c$	20 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Rampinglänge L für $\alpha_{max}$	16 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{min}$	37 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	0,72 Grad
Ø $D_3$	17 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------