



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 32/8
GTIN	4960664462919
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Auskraglänge L_1	30 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Rampinglänge L für α_{\max}	28 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	62 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	61 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,41 Grad

Ø D ₃	29 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------