



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 12/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 12/2
GTIN	4960664462742
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229706 (T6; 0,45 Nm)
Ausraglänge L_1	18 mm
Schneiden-Ø D_c	12 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Schaft-Ø D_s h6	12 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für α_{\max}	8 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	22 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	21 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,43 Grad

Ø D ₃	9 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229706
---------------	--------