



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 33/6Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 33/6L
GTIN	4960664462926
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Innenkühlung: ja

Schneiden-Ø D_c : 33 mm

Anzahl Schneiden Z: 6

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 6 mm

Auskraglänge L_1 : 30 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 130 mm

Schaft-Ø D_s h6: 32 mm

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	33 mm
Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Auskraglänge L_1	30 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703

Anzahl Schneiden Z	6
Ramplinglänge L für α_{\max}	29 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Ramplingwinkel α_{\max}	0,4 Grad
$\varnothing D_3$	30 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Rampling
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------