



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 22/2XLmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D_c	22 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Gesamtlänge L_{ges}	170 mm
Auskraglänge L_1	30 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für α_{\max}	15 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	42 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	38 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,76 Grad
Ø D_3	16 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------