



Eckfräser 90° MECX mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227105 16/4
GTIN	4960664472666
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Auskraglänge L_1	20 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	68 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Rampinglänge L für α_{max}	12 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	29 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,95 Grad

Ø D ₃	13 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------