

Garant

**Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214200 50/5
GTIN	4045197131409
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
maximaler Außen-Ø D_{max}	63 mm
Schneiden-Ø D_c	50 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	mit Bohrung

Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219800