



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227300 25/3
GTIN	4960664396108
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Gesamtlänge L _{ges}	120 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Auskraglänge L ₁	32 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
maximale Schnitttiefe a _{p max}	10 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α _{max}	18 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	48 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	44 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,64 Grad
Ø D ₃	19 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------