



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 18/2Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227300 18/2L
GTIN	4960664396054
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	10 mm
Auskraglänge L_1	23 mm
Schneiden-Ø D_c	18 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für α_{max}	11 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	34 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	30 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,04 Grad
Ø D_3	12 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------