




## Eckfräser 90° MECX mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge $L_1$	20 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	81 mm
Schneiden-Ø $D_c$	20 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	16 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{min}$	37 mm
Ramplingwinkel $\alpha_{max}$	0,72 Grad

Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------