



## Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3Lmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227300 25/3L
GTIN	4960664396092
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	10 mm
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	120 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ausraglänge $L_1$	29 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	18 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\max}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\min}$	44 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,64 Grad
Ø $D_3$	19 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------