



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 17/3XLmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 17/3XL
GTIN	4960664462681
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Innenkühlung: ja

Schneiden-Ø D_c : 17 mm

Anzahl Schneiden Z: 3

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 6 mm

Auskraglänge L_1 : 20 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 130 mm

Schaft-Ø D_s h6: 16 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
Schneiden-Ø D_c	17 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Auskraglänge L_1	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Rampinglänge L für α_{\max}	13 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	31 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,88 Grad
$\varnothing D_3$	14 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------