



Schrauben-Ausdreher mit engen Rillen, Typ: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	082860 7
GTIN	4012929450701
Artikelklasse	04D

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde (Vorbohr-Ø laut Tabelle; Schraubenausdreher links drehen).

Passend für:

Stahl.

Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Typ	7
passend für Schrauben/Bolzen	M24 – M33
passend für Rohrstutzen (Nippel)	1/2 Zoll
Vorbohr-Ø	15 mm
passend für	Stahl
Produktart	Schrauben Ausdreher