

Garant

**Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 160/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214200 160/12
GTIN	4045197131515
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden. Technisch bedingt **ohne Innenkühlung**.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	160 mm
maximaler Außen-Ø D_{max}	173 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..

Anzahl Schneiden Z	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219800