



## Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2XLmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	18 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	170 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	10 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	30 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	13 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	34 mm
Rampingwinkel α <sub>max</sub>	0,88 Grad
Ø D <sub>3</sub>	14 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------