



## Eckfräser 90° MECX mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	6 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Auskraglänge L <sub>1</sub>	25 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	88 mm
Anzahl Schneiden Z	7
Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	21 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	47 mm
Rampingwinkel α <sub>max</sub>	0,55 Grad

Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------