



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 26/5XLmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 26/5XL
GTIN	4960664462704
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Innenkühlung: ja

Schneiden-Ø D_c : 26 mm

Anzahl Schneiden Z: 5

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 6 mm

Auskräglänge L_1 : 25 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 160 mm

Schaft-Ø D_s h6: 25 mm

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Gesamtlänge L_{ges}	160 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Schneiden-Ø D_c	26 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Auskräglänge L_1	25 mm
Anzahl Schneiden Z	5

Rampinglänge L für α_{\max}	22 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	50 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,52 Grad
$\varnothing D_3$	23 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------