

Garant

Fräsplatte 90° zum Anfasen / Entgraten, HB7720, maximale Frästiefe S_{max}: 2,1mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217277 2,1
GTIN	4045197284693
Artikelklasse	21C

Technische Beschreibung

maximale Frästiefe S _{max}	2,1 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Typ	P26
Mindestkernloch-Ø	28 mm
Außen-Ø D	26 mm
Sorte	HB7720
Produktart	Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Kunststoffe	geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	60 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	45 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	35 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		