



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 227300 32/4 |
| GTIN | 4960664396146 |
| Artikelklasse | 250 |

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$ | 10 mm |
| Auskräglänge L_1 | 40 mm |
| Schaft-Ø D_s h6 | 32 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} | 130 mm |
| passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 |
| Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Schneiden-Ø D_c | 32 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 4 |
| Rampinglänge L für α_{\max} | 25 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max} | 62 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min} | 58 mm |
| Rampingwinkel α_{\max} | 0,46 Grad |
| Ø D_3 | 26 mm |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Schaftausführung | Zylinderschaft |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen |
| Fräsverwendung | Ramping |
| Fräsverwendung | Eckfräsen |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Eckfräser |

Zubehör

| | |
|---------------|--------|
| Spannschraube | 229708 |
|---------------|--------|