



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227300 20/3L
GTIN	4960664396061
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Schaft-Ø D _s h6	16 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	10 mm
Gesamtlänge L _{ges}	110 mm
Auskraglänge L ₁	26 mm
Schneiden-Ø D _c	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α _{max}	13 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	34 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,88 Grad
Ø D ₃	14 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------