

**Garant****Zirkularfräser (ohne Platte), Hartmetall, Typ: 11L****Bestelldaten**

Bestellnummer	217405 11L
GTIN	4045197216915
Artikelklasse	21Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: nein

für Platten-Typ: 03

kleinster Bohr-Ø D: 10,6 mm

Innen-Ø d<sub>1</sub>: 7,4 mm

maximale Schnitttiefe S<sub>max</sub>: 1,6 mm

Auskräglänge L<sub>1</sub>: 34,2 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 74,2 mm

**Technische Beschreibung**

Spannschrauben-Set	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Innen-Ø d <sub>1</sub>	7,4 mm
Schaftausführung	Weldon
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	10 mm
Auskräglänge L <sub>1</sub>	34,2 mm
maximale Schnitttiefe S <sub>max</sub>	1,6 mm
kleinster Bohr-Ø D	10,6 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	74,2 mm
für Platten-Typ	03

Innenkühlung	nein
Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219820
-------------------------------------	--------