

Garant
Zirkularfräser (ohne Platte), Stahl, Typ: 8

Bestelldaten

Bestellnummer	217400 8
GTIN	4045197216861
Artikelklasse	21Q

Beschreibung
Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Werkzeugaustausch: PowerCard

für Platten-Typ: 04

kleinster Bohr-Ø D: 7,9 mm

Innen-Ø d₁: 7,1 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 0,35 mm

Auskraglänge L₁: 17,2 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 57,2 mm

Technische Beschreibung

Innen-Ø d ₁	7,1 mm
Schaft-Ø D _s h6	10 mm
kleinster Bohr-Ø D	7,9 mm
Spannschrauben-Set	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	57,2 mm
Auskraglänge L ₁	17,2 mm
Schaftausführung	Weldon
maximale Schnitttiefe S _{max}	0,35 mm
für Platten-Typ	04
Material Fräser	Stahl

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219820
-------------------------------------	--------